

# Alkalibatterie

Artikel Nr. 139152

Typen Nr. AB.CPG.EX



Beispielhafte Darstellung

## Technische Informationen

|              |  |
|--------------|--|
| Beschreibung | Alkalibatterien, 3x1,5VAA, f. Digi.mano. CPG1200 und CPG1500 |
|--------------|--|

## Kaufmännische Daten

|                         |            |
|-------------------------|------------|
| Zolltarifnummer         | 85078000   |
| Ursprungsland           | DE         |
| eCl@ss 5.1.4            | 27200601   |
| eCl@ss 9.0              | 27200601   |
| UNSPSC_Code_v190501     | 41103318   |
| UNSPSC_CodeDesc_v190501 | Manometers |

## Zubehör

| Beschreibung <sup>1)</sup>  |   | Artikel Nr. |
|---|---|-------------|
|    | <b>Alkalibatterien - Ex-zugelassen</b><br>3 x 1,5 V AA  | 139152      |
|    | <b>Micro-USB Typ B auf USB-Kabel</b><br>Länge: 2 m [6,6 ft]<br> <b>Darf nicht im Ex-Bereich eingesetzt werden!</b>   | 137908      |
|    | <b>Bluetooth®-USB-Stick</b><br> <b>Darf nicht im Ex-Bereich eingesetzt werden!</b><br>USB-BT500 – Bluetooth 5.0 USB Adapter<br>Schnittstelle: USB 2.0 Type A, Frequenz: 2402-2480MHz<br>Verbindung/Reichweite: klassisch bis zu 10 Meter; bis zu 40 Meter im freien Raum<br>OS Support: Windows 10, Linux<br>Abmessungen: 7,1 x 14,9 x 17,4 mm, Gewicht: 1,9 g<br>Ermöglicht die drahtlose Kommunikation mit Bluetooth-fähigen Digitalmanometern des Typs CPG1200. Kompatibel nur mit Digitalmanometer Typ CPG1200.<br>Bitte beachten Sie die in Ihrem Land geltenden gesetzlichen Funkbestimmungen. | 138459      |
|   | <b>USB-Netzteil</b><br>Netzteil DC 5 V mit Micro-USB Typ B Stecker<br>1.000 mA<br> <b>Darf nicht im Ex-Bereich eingesetzt werden!</b>  | 138438      |
|  | <b>Gehäuseschutzkappe - Ex-zugelassen</b><br>Für CPG1200-Gehäuse  | 137905      |
|  | <b>Kunststoffkoffer</b><br>Für 1 x CPG1200 oder 1 x CPG1500 zur Aufbewahrung und Transport. Durch innen liegende Schaumstoffeinlagen auch jeweils mit oder ohne Gehäuseschutzkappe passend.<br> <b>Kunststoffkoffer ist nicht für den Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen zugelassen!</b>   | 138520      |
|  | <b>Kunststoffkoffer</b><br>Für 3 x CPG1200 zur Aufbewahrung und Transport<br> <b>Kunststoffkoffer ist nicht für den Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen zugelassen!</b>   | auf Anfrage |
|  | <b>Kunststoffkoffer</b><br>Für 1 x Digitalmanometer, 1 x hydraulische Handprüfpumpe CPP700-H / CPP1000-H<br> <b>Kunststoffkoffer ist nicht für den Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen zugelassen!</b>  | auf Anfrage |
|  | <b>Kunststoffkoffer</b><br>Für 1 x Digitalmanometer, 1 x pneumatische Handprüfpumpe CPP40<br> <b>Kunststoffkoffer ist nicht für den Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen zugelassen!</b>   | 136867      |
|  | <b>Dichtungsset</b><br>Bestehend aus:<br>■ 4 x USIT-Dichtung G ½<br>■ 2 x USIT-Dichtung G ¼<br>■ Kunststoffbehälter   | auf Anfrage |

<sup>1)</sup> Die Abbildungen sind ein Beispiel und können sich je nach Stand der Technik in Bauform, Materialzusammensetzung und Darstellung ändern.